

Fiche Technique

Description du produit: Lave Mains Autonome C400

Lave mains autonome avec dossier en inox brossé, cuve ronde de 350 mm de diamètre, commande à pédale, corbeille à papier, doseur de savon et distributeur de papier. Spécialement conçu pour les commerces ambulants ou les traiteurs, ou les locaux sans prise d'eau d'entrée et déversoir, le lave-mains inox autonome mobile est un produit complet, très efficace, de qualité robuste, ergonomique et il ne requiert pas non plus d'installation électrique.

Ce système fonctionne avec une pédale hydraulique qui pompe de l'eau propre d'un bidon de 10Lts situé à l'intérieur. L'eau sale est récupérée pour l'autre bidon de 10Lts situé aussi à l'intérieur * système anti odeur * corbeille à papier à l'intérieur du lave-mains avec un accès confortable et discret grâce à une trappe basculante * porte avant amovible pour l'accès facile aux réservoirs et au sac poubelle * couvercle arrière facile à retirer pour accéder au réservoir de savon * équipé de 2 roulettes et d'une "poignée" à l'arrière pour un déplacement facilité et une meilleure manipulation.

Matériel:

- **Carrosserie** Acier inoxydable AISI 304 (Finition: Scotch/Brossé)
- **Cube:** Acier inoxydable AISI 304

| Caractéristiques | Modèle |
|--|--------------------|
| | C400 |
| Carrosserie | Inox 304 |
| Cuve ronde Ø 350mm | Inox 304 |
| Robinet col de cygne | 1 |
| Accessoires pour l'installation | Inclus |
| Système Anti Odeur | Siphon |
| Type de commande | Pédale hydraulique |
| Doseur de Savon intégré | 1 |
| Distributeur de papier | 1 |
| Bidon 10Lts pour l'eau propre | 1 |
| Bidon 10Lts pour l'eau sale | 1 |
| Roulettes | 2 |
| Poignée arrière | 1 |
| Dim. Produit avec dossier assemblé (LxPxH)mm | 400x400x900x1115 |
| Dim. Ext. Emballage (LxPxH)mm | 415x415x920 |
| Poids brut (Kg) | 16,5 |
| Code Barre EAN 13 | 3616350245342 |



Information additionnelle:

- ✓ Emballage: boîte en carton;
- ✓ Période de garantie: 1 an
- ✓ Code SH: 7324 10 00
- ✓ Manuel d'instructions: Français et Anglais

Entretien:

IMPORTANT: pour garantir la durée de vie de ce produit et la sécurité de l'utilisateur, nous recommandons pour le nettoyage l'utilisation d'un savon doux.

ATTENTION, N'UTILISEZ PAS de produits de nettoyage à base de cétones et d'hydrocarbures, d'acides, de bases, d'esters et d'éthers. Après avoir utilisé un produit de nettoyage, rincer à l'eau claire.